



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 30W/10

Putkenmallisia pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	2 000 tuntia
Käyttöikä (nim.)	2 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	10
Värimerkki	Actinic
Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	225
Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	230
UV-alenema 1000 tunnin kohdalla	25 %
UV-alenema 2000 tunnin kohdalla	40 %
UV-alenema 500 tunnin kohdalla	15 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	30 W
Lampun virta (nim.)	0,805 A
Jännite (nim.)	45 V

Jännite (nim.)	45 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T26 [T 26 mm]


Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8,0 mg
UV	
UV-A-säteily 100 h (IEC)	6,6 W

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL
Koko tuotenimi	Actinic BL TL-DK 30W/10
Full EOC	871150089346840
Tilauuskoodi	89346840
Tuotekoodi (12NC)	928019501029
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500893468

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500893475

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

