



# Actinic BL

## ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	2 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	225
Координата цветности Y (ном.)	230
Снижение УФ-потока после 1000 ч	25 %
Снижение УФ-потока после 2000 ч	40 %
Снижение УФ-потока после 500 ч	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	30 В
Ток лампы (ном.)	0,805 А
Напряжение (ном.)	45 Вт
Напряжение (ном.)	45 Вт

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [T 26 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg

УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	6,6 В

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL
Полное название продукта	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL
Полный код продукта	871150089346840
Код заказа	928019501029
Материал № (12NC)	928019501029
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500893468
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500893475


# Actinic BL

## Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 мм	437,4 мм	444,5 мм	442,1 мм	451,6 мм



## Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

