



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	9.000 h
Οφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	5.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	10
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	225
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	230
Μείωση UV στις 2000 ώρες	20 %


Μείωση UV στις 5000 ώρες	30 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	36 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,865 A
Τάση (ονομ.)	50 V
Τάση (ονομ.)	50 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T26 [T 26 mm]

Actinic BL TL-D(K) Secura

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	8,0 mg
UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	8,8 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Full EOC	872790086085600


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL-DK36W/10SEC
Κωδικός παραγγελίας	86085600
Αρ. υλικού (12NC)	928019801003
Τοπικός κωδικός	TL-DK36W/10SEC
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900860856
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8727900860863

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

