



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Com um espectro otimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL-D(K) Secura são perfeitas para atrair insectos. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso, apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. Isto elimina o risco de pedaços de vidro caírem sobre áreas de preparação de alimentos, por exemplo. Devido a esta característica, cumpre os rigorosos requisitos HACCP. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Dados do produto

Informações gerais		Corrente de lâmpada (Nom.)		0,865 A
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tensão (Nom.)	50 V	
Principal aplicação	Reprography (R)	Aprovação e aplicação		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg	
Vida útil (Nom.)	5000 h	UV		
Dados técnicos de luminosidade		UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %	
Código da cor	10	Radiação UV-A 100 h (IEC)	8,8 W	
Designação da cor	Actinic	Dados do produto		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	225	Código do produto completo	872790086085600	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	230	Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	
Depreciação a 500 horas	20 %	EAN/UPC – Produto	8727900860856	
Depreciação a 500 horas	30 %	Código de encomenda	86085600	
Dados elétricos e de funcionamento				
Power (Rated) (Nom)	36 W			

Actinic BL TL-D(K) Secura


Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (12NC)	928019801003

Peso líquido (Peça)	127,500 g
---------------------	-----------

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Desenho dimensional



TL-DK Secura 36W/10

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-DK	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
Secura 36W/10 1SL/25					

Dados fotométricos



XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUATLDK_10-Spectral power distribution Colour

