



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Лампы Actinic BL TL-D(K) Secura имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Кроме того, эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое уберегает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Reprography (R)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9000 h
Срок эксплуатации (ном.)	5000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	225
Координата цветности Y (ном.)	230
Снижение светового потока после 500 ч	20 %
Снижение светового потока после 500 ч	30 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Ток лампы (ном.)	0,865 A
Напряжение (ном.)	50 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg

УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,2 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	8,8 W

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790086085600
Название продукта для заказа	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25


# Actinic BL TL-D(K) Secura

ЕАН/UPC — продукт	8727900860856
Код заказа	928019801003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25

Материал № (12NC)	928019801003
Вес нетто (шт.)	127,500 g

## Предупреждение и условия безопасности

## Чертеж размеров





### Product

Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

### TL-DK Secura 36W/10

## Фотометрические данные



### Цвет излучения /10

### Цвет излучения /10

