



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100% blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Reprografi (R)
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9000 h
Livslängd (nom)	5000 h

Ljusteknik

Färgkod	10
Färgbeteckning	Aktiniskt blå
Kromaticitetskoordinat X (nom)	225
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	230
UV-nedgång efter 2 000 tim	20 %
Ljusnedgång efter 500 timmar	30 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampström (nom)	0.865 A
Spänning (nom)	50 V

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	8,8 W


Produktdata

Fullständig produktkod	872790086085600
Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8727900860856
Beställningsnummer	86085600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928019801003
Nettovikt (stycke)	127,500 g

Varning och Säkerhet

Actinic BL TL-D(K) Secura

Måttskiss




Product

Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

TL-DK Secura 36W/10

Fotometriska data



XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

Ljusfärg /10

