



MASTER Actinic BL TL-D Secura

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura

Лампы семейства MASTER Actinic BL TL-D Secura сочетают в себе сразу несколько преимуществ. Эти лампы работают в волновом спектре, который отлично подходит для привлечения насекомых. Кроме того, они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. В дополнение к этому они используют специальное покрытие "MASTER" для повышения эффективности, первоначального UV-A излучения и для облегчения технического обслуживания лампы. И наконец, эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое уберегает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути, полному отсутствию свинца и высокой эффективности эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	12 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10


Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	225
Координата цветности Y (ном.)	215
Снижение УФ-потока после 2000 ч	7 %
Снижение УФ-потока после 5000 ч	14 %
Снижение УФ-потока после 8000 ч	18 %

MASTER Actinic BL TL-D Secura

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	15,5 В
Ток лампы (ном.)	0,335 А
Напряжение (ном.)	55 Вт
Напряжение (ном.)	55 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [Т 26 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	3,15 В


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura
Полное название продукта	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura
Полный код продукта	871829119608200
Код заказа	928022701003
Материал № (12NC)	928022701003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291196082
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8718291196099

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura	28 мм	437,4 мм	444,5 мм	442,1 мм	451,6 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura

MASTER Actinic BL TL-D Secura

