



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (nom.)	210
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	25 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	40 %
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	15 W
Lampenstrom (Nom)	0,335 A
Spannung (Nom)	55 V


Spannung (Nom)	55 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T26 [T 26 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	5
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,15 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150089858640
Bestellcode	89858640
Material-Nr. (12NC)	928024701029
Lokaler Bestellcode	TL15W10SEC

Actinic BL TL-D(K) Secura

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500898586
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25


EAN Umverpackung	8711500898593
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

