



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100% blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Spänning (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		55 V
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8 000 h	Spänning (nom)	55 V
Livslängd (nom)	9 000 h		
Ljusteknik		Mekanik och armaturhus	
Färgkod	10	Lampform	T26 [T 26 mm]
Färgbeteckning	Actinic	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	222	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	210	UV	
UV-nedgång efter 2 000 tim	25 %	UV-A-strålning 100 tim (IEC)	3,15 W
UV-nedgång efter 5 000 tim	40 %	Produktdata	
Drift och elektricitet		Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Effektförbrukning	15 W	Fullständigt produktnamn	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Lampström (nom)	0,335 A	Full EOC	871150089858640

Actinic BL TL-D(K) Secura

Beställningsnummer	89858640
Materialnummer (12NC)	928024701029
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500898586


Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500898593

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

