



Eletrocutores para insetos BL

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Depreciação UV às 8000 h	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		20 %
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil (Nom.)	9.000 h	Consumo de Energia	15 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,34 A
Código da cor	10	Tensão (Nom.)	55 V
Designação da cor	Actinic	Tensão (Nom.)	55 V
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	222	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	210	Formato da lâmpada	T26 [T 26 mm]
Depreciação UV às 2000 h	10 %		
Depreciação UV às 5000 h	15 %		


Eletrócutores para insetos BL

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg
UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	3,9 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Nome do produto completo	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25


Código do produto completo	871150071093240
Código de encomenda	71093240
N.º material (12NC)	928024801029
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500710932
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500710949

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

