



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Lysrör med diameter på 38, 26 respektive 16mm Finns även med en skyddande "silikonstrumpa" (Secura)

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Reprografi (R)
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h
Livslängd (nom)	5000 h

Ljusteknik

Färgkod	10
Färgbeteckning	Aktiniskt blå
Kromaticitetskoordinat X (nom)	222
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	210
UV-nedgång efter 2 000 tim	10 %
Ljusnedgång efter 500 timmar	15 %
UV-nedgång efter 8 000 tim	20 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampström (nom)	0,34 A
Spänning (nom)	51 V

Varning och Säkerhet


Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	3,5 W

Produktdata

Fullständig produktkod	871150071093240
Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500710932
Beställningsnummer	71093240
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928024801029
Nettovikt (stycke)	56,570 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/10

Fotometriska data



XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W



Ljutfärg /10

