



TL-D Standard Colours

TL-D 30W/54-765 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	54-765
Светоотдача	1 825 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6200 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	72
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	30,0 В
Ток лампы (ном.)	0,360 А
Напряжение (ном.)	98 Вт
Напряжение (ном.)	98 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	36 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL-D 30W/54-765 1SL/25
Полное название продукта	TL-D 30W/54-765 1SL/25
Полный код продукта	871869648774700
Код заказа	928025405451
Материал № (12NC)	928025405451
Нумератор — количество на упаковку	1

TL-D Standard Colours


EAN/UPC — продукт/короб	8718696487747
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8718696487754

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/54-765 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/54-765 1SL/25

Срок службы




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25

TL-D Standard Colours

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25

