



# TL-D Standard Colours

## **TLD 30W STANDARD 25PCS**

As lâmpadas TL-D Standard Colors (tubo com diâmetro de 26 mm) criam atmosferas que vão da luz branca (quente) à luz do dia (fria). Lâmpadas com moderada reprodução de cor e eficiência.

### Avisos e Segurança

• A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Dados do produto

Informações gerais				
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]			
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 hora(s)			
Dados técnicos de luz				
Código da cor	75			
Fluxo luminoso	1.310 lm			
Designação da cor	Luz natural fria			
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5000 K			
Color rendering index (CRI)	70			
Dados elétricos e de operação				
Consumo de energia	30 W			
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,360 A			
Tensão (Nom.)	98 V			
Tensão (Nom.)	98 V			

Controles e dimerização					
Regulável	Sim				
Dados mecânicos e de compartimento					
Forma da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]				
Aprovação e aplicação					
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg				
Dados do produto					
Nome de produto da encomenda	TLD 30W STANDARD 25PCS				
Nome do produto completo	TLD 30W STANDARD 25PCS				
Full EOC	872790091804500				
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TLD30W-				
	ELD-25				
Código de encomenda	928025407548				
Nº do material (12NC)	928025407548				


Datasheet, 2023, Abril 14 Dados sujeitos a alteração

# **TL-D Standard Colours**

Código local	TLD30W-ELD-25	
Numerador — Quantidade por embalagem	1	
EAN/UPC - produto/caixa	8727900918045	
Numerador SAP — Embalagens por exterior 25		

EAN/UPC – caixa	8727900918052

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TLD 30W STANDARD 25PCS	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

