



Actinic BL TL-E

Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20

Ringförmige Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G10Q [G10q]
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	9000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	4000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Ultra Violet A
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	15 %
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	25 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	22 W
Lampenstrom (Nom)	0,4 A
Spannung (Nom)	62 V

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	8 mg


UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0,1 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,9 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150028513305
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20
EAN/UPC - Produkt	8711500285133
Bestellcode	28513305
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	20
Material-Nr. (12NC)	928026201005
Nettogewicht (Einzelteil)	0,110 kg

Hinweise

Actinic BL TL-E



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D (min)	F (max)	F (min)	E (min)	E (max)
Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20	30,9 mm	26,2 mm	155,6 mm	149,1 mm	205,0 mm	213,5 mm

TL-E 22W/10

Photometrische Daten



Lichtfarbe /10

