



# TL-E Circular Standard Colours

## TL-E 22W/54-765 1CT/12

Esta lâmpada TL circular (diâmetro do tubo 29 mm) permite a distribuição de luz omnidirecional. É adequada para uso em uma ampla gama de luminárias para vários fins, onde a reprodução de cores não é relevante.

### Avisos e Segurança

- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Casquilho                                | G10Q [G10q]    |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)       | 13.000 hora(s) |
| Dados técnicos de luz                    |                |
| Código da cor                            | 54-765         |
| Fluxo luminoso                           | 1.050 lm       |
| Designação da cor                        | Luz natural    |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6200 K         |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 48 lm/W        |
| Color rendering index (CRI)              | 72             |
| Dados elétricos e de operação            |                |
| Consumo de energia                       | 22,0 W         |
| Corrente de lâmpada (Nom.)               | 0,400 A        |
| Tensão (Nom.)                            | 62 V           |


| Tensão (Nom.)                      | 62 V                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Controles e dimerização            |                                             |
| Regulável                          | Sim                                         |
| Dados mecânicos e de compartimento |                                             |
| Forma da lâmpada                   | C-T9 [C-T9 29 mm]                           |
| Aprovação e aplicação              |                                             |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)   | 9 mg                                        |
| Dados do produto                   |                                             |
| Nome de produto da encomenda       | TL-E 22W/54-765 1CT/12                      |
| Nome do produto completo           | TL-E 22W/54-765 1CT/12                      |
| Full EOC                           | 871150063390315                             |
| Descrição do código local          | LAMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR<br>TLE-22W-54 |

TL-E Circular Standard Colours

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Código de encomenda                  | 928026205460  |
| Nº do material (12NC)                | 928026205460  |
| Código local                         | TLE-22W-54    |
| Numerador — Quantidade por embalagem | 1             |
| EAN/UPC – produto/caixa              | 8711500633903 |


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 12            |
| EAN/UPC – caixa                         | 8711500559340 |

Desenho dimensional



| Product                   | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 22W/54-765<br>1CT/12 | 30,9 mm | 26,2 mm | 205,0 mm | 213,5 mm | 149,1 mm | 155,6 mm |

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/54-765 1CT/12

