



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G10Q [G10q]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	80 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	74 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	70 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	67 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1285 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1285 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	59 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	85 %

Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	22 W
Lampstroom (nom.)	0,400 A
Spanning (nom.)	62 V
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	24 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	872790084050600


MASTER TL-E Circular Super 80

Productnaam voor bestelling	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC - Product	8727900840506
Bestelcode	84050600
Local Code	TLE22W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaalnr. (12NC)	928026284070
Netto gewicht (per stuk)	0,110 kg
ILCOS Code	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets





TL-E 22W/840

Product

TL-E 22W/840 1CT/12

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-E8_840-Spectral power distribution B/W

