



# MASTER TL-E Circular



## TL-E 22W/865 1CT/12

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Sockel                              | G10q               |
| Referenz für Lichtstrommessung      | Sphere             |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 13.000 Stunde(n)   |
| Lichttechnische Daten               |                    |
| Farbcode                            | 865 [CCT of 6500K] |
| Lichtstrom                          | 1.250 lm           |
| Lichtfarbe                          | Kühles Tageslicht  |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0,313              |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0,337              |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 6500 K             |
| Nennlichtausbeute (nom.)            | 57 lm/W            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 80                 |
| Betrieb und Elektrik                |                    |
| Energieverbrauch                    | 22,2 W             |
| Lampenstrom (Nom)                   | 0,400 A            |
| Spannung (Nom)                      | 62 V               |


| Spannung (Nom)                  | 62 V                |
|---------------------------------|---------------------|
| Lichtregelung und Dimmen        |                     |
| Dimmbar                         | Ja                  |
| Mechanik und Gehäuse            |                     |
| Kolbenform                      | C-T29               |
| Genehmigung und Anwendung       |                     |
| Energieeffizienzklasse          | G                   |
| Quecksilbergehalt (max.)        | 8 mg                |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 8 mg                |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 23 kWh              |
| EPREL Registrierungsnummer      | 423507              |
| Produktdaten                    |                     |
| Bestell-Produktname             | TL-E 22W/865 1CT/12 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | TL-E 22W/865 1CT/12 |
| Gesamt-Produktcode              | 872790084053700     |

# MASTER TL-E Circular

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Bestellcode             | 84053700      |
| Material-Nr. (12NC)     | 928026286570  |
| Anzahl pro Verpackung   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8727900840537 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8727900840544 |

## Abmessungsskizzen



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 22W/865 1CT/12 | 30,9 mm | 26,2 mm | 205,0 mm | 213,5 mm | 149,1 mm | 155,6 mm |

