



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/830 1CT/12

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G10q
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	13 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	2 375 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	74 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	32,8 W


Lampun virta (nim.)	0,450 A
Jännite (nim.)	81 V
Jännite (nim.)	81 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T29
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	8 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	33 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423508

MASTER TL-E Circular Super 80

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TL-E 32W/830 1CT/12
Koko tuotenimi	TL-E 32W/830 1CT/12
Full EOC	871150055967815
Paikallisen koodin kuvaus	4923476
Tilauuskoodi	928026383070
Tuotekoodi (12NC)	928026383070


Paikallinen koodi	4923476
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500559678
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500620682

Mittapiirros



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/830 1CT/12

