



MASTER TL-D Super 80 Circular



TL-E 32W/840 1CT/12

Esta lâmpada TL circular (diâmetro do tubo de 29 mm) permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para utilização numa grande variedade de luminárias para diversos fins, incluindo decorativos, em aplicações "humanas" como escolas, escritórios, lojas e residências, e para iluminação de áreas residenciais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G10q
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	2.375 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	74 lm/W
Color rendering index (CRI)	80


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	32,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,450 A
Tensão (Nom.)	81 V
Tensão (Nom.)	81 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	C-T29
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	8 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8 mg

MASTER TL-D Super 80 Circular

Consumo de energia kWh/1000 h	33 kWh
Número de registo EPREL	423509
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL-E 32W/840 1CT/12
Nome do produto completo	TL-E 32W/840 1CT/12
Código do produto completo	871150055968515
Código de encomenda	55968515


N.º material (12NC)	928026384070
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500559685
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500620712

Desenho dimensional



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

