



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/830 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlenia terenów mieszkaniowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G10Q [G10q]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	98 %
LSF 4000 h (znamionowo)	77 %
LSF 6000 h (znamionowo)	60 %
LSF 8000 h (znamionowo)	45 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	3200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3200 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF 2000 h (znamionowo)	89 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	81 %


LLMF 8000 h (znamionowo)	80 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Prąd lampy (Nom)	0,420 A
Napięcie (Nom)	110 V
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150028476115

MASTER TL-E Circular Super 80

Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 40W/830 1CT/12
EAN/UPC-produkt	8711500284761
Kod zamówienia	28476115
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12

Materiał Nr. (12NC)	928027483070
Waga netto (szt.) SAP	0,250 kg
Kod ILCOS	FSC-40/30/1B-E-G10q-29/400

Rysunki techniczne




TL-E 40W/830

Product

TL-E 40W/830 1CT/12

Dane fotometryczne



Barwa Świata /830

Barwa Świata /830

