



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|--------------------|
| Patice | G10Q [G10q] |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 13000 h |
| zřz syst 2000h jm. 3h cykl | 98 % |
| zřz syst 4000h jm. 3h cykl | 77 % |
| zřz syst 6000h jm. 3h cykl | 60 % |
| zřz syst 8000h jm. 3h cykl | 45 % |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 840 [CCT 4 000 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 3200 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 3200 lm |
| Barevné konstrukce | Chladná bílá (CW) |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 80 lm/W |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| zz systému 2000h jmen. | 89 % |
| zz systému 4000h jmen. | 84 % |
| zz systému 6000h jmen. | 82 % |

| zz systému 8000h jmen. | 80 % |
|------------------------------------|-----------------|
| Operating and Electrical | |
| Power (Rated) (Nom) | 40.0 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,420 A |
| Napětí (jmen.) | 110 V |
| Temperature | |
| Konstrukční teplota (jmen.) | 25 °C |
| Controls and Dimming | |
| Regulovatelné | Ano |
| Approval and Application | |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 8 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 44 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871150028474715 |

MASTER TL-E Circular Super 80

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Objednací název produktu | TL-E 40W/840 1CT/12 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500284747 |
| Objednací kód | 28474715 |
| Local Code | TLE4084 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 12 |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Materiál č. (12NC) | 928027484070 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,250 kg |
| ILCOS Code | FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400 |

Varování a bezpečnost



Rozměrové výkresy

Product

TL-E 40W/840 1CT/12

TL-E 40W/840

Fotometrické údaje



Barva světla /840

Barva světla /840

