



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/840 1CT/12

Tento kruhový svetelný zdroj TL (s priemerom trubice 29 mm) umožňuje vyžarovanie svetla všetkými smermi. Je vhodný na použitie v širokej škále svietidiel na rôzne účely vrátane dekoratívnych svietidiel a na použitie v prostrediach s prítomnosťou ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody a domácnosti, ako aj na osvetlenie obytných zón.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G10q
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	13 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Svetelný tok	3 200 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	80 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	40,8 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,420 A
Napätie (nom.)	110 V
Napätie (nom.)	110 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	C-T29
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80


Obsah ortuti (Hg) (nom.)	8 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	41 kWh
Registračné číslo EPREL	423512

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TL-E 40W/840 1CT/12
Úplný názov produktu	TL-E 40W/840 1CT/12
Úplný kód produktu	87115002847415
Objednávkový kód	28474715


Č. materiálu (12NC)	928027484070
Miestny objednávkový kód	TLE4084
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500284747
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500559555

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/840 1CT/12

