



MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

TL-E 40W/840 1CT/12

Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i "männliga" miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G10Q [G10q]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13000 h
LSF 2 000 tim specificerat	98 %
LSF 4 000 tim specificerat	77 %
LSF 6 000 tim specificerat	60 %
LSF 8 000 tim specificerat	45 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	3200 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3200 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF 2 000 tim specificerat	89 %
LLMF 4 000 tim specificerat	84 %
LLMF 6 000 tim specificerat	82 %

LLMF 6 000 tim specificerat	80 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Lampström (nom)	0,420 A
Spänning (nom)	110 V
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	44 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150028474715


MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

Beställningsproduktnamn	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC – Produkt	8711500284747
Beställningsnummer	28474715
E-nummer	8344456
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12

Materialnummer (12NC)	928027484070
Nettovikt (stycke)	0,250 kg
ILCOS kod	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

Varning och Säkerhet

Måttskiss




TL-E 40W/840


Product

TL-E 40W/840 1CT/12

Fotometriska data



Ljutfärg /840



Ljutfärg /840

