



TL-M Rapid Start Standard

TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

La lampada TL-M RS (Rapid Start), diametro tubo 38 mm, presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile, ma in cui la resa dei colori non è un fattore importante. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	33-640
Flusso luminoso	1.200 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4100 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	62 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	63
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	19,3 W
Corrente lampada (Nom)	0,37 A


Tensione (Nom)	57 V
Tensione (Nom)	57 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T12 [38 mm (T12)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

TL-M Rapid Start Standard

Nome completo prodotto	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
Full EOC	87115007237240
Codice d'ordine	72372740
Codice materiale (12NC)	928030003371
Codice locale	M2033
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500723727
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500723734

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

