



# TL-M RS Standardfarben

## TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

TL-M RS mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine äußere Silikonbeschichtung und einen externen Zündstreifen. Sie eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	13000 h
Systembeschreibung	Schnellstarter (RS)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom (Nom)	2850 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	73 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	90 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	81 %
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (Nom)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	63

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A

Spannung (Nom)	101 V
----------------	-------

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	47 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150072429840
Bestell-Produktname	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500724298
Bestellcode	72429840
Local Code	1009521
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928030503371
Nettogewicht (Einzelteil)	273,600 g


# TL-M RS Standardfarben

ILCOS Code

FD-40/41/2B-LC/P-G13

## Hinweise

## Abmessungsskizzen





### Product

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

TL-M 40W/33-640 RS

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

