



TL-M Arranque Rápido

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

A lâmpada TL-M RS (Rapid Start) (diâmetro do tubo de 38 mm) possui um revestimento exterior de silicone e uma faixa de ignição externa. É adequada para situações em que as temperaturas baixas e a humidade elevada exigem uma ignição rápida e estável, mas em que a composição de cores não é importante. A ignição das lâmpadas Rapid Start (arranque rápido) pode ser efectuada sem um arrancador.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	101 V	101 V
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h		
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação	
Código da cor	33-640	Regulável	Sim
Fluxo Luminoso	2.850 lm	Características mecânicas e compartimento	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Formato da lâmpada	T12 [38 mm (T12)]
Temperatura de cor correlacionada	4100 K	Aprovação e aplicação	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72 lm/W	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg
Color rendering index (CRI)	63	Consumo de energia kWh/1000 h	47 kWh
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Dados do produto	
Consumo de Energia	39,5 W	Nome de produto da encomenda	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,430 A		

TL-M Arranque Rápido

Nome do produto completo	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Código do produto completo	871150072429840
Código de encomenda	72429840
N.º material (12NC)	928030503371
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8711500724298
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500724304

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

