TL-M Rapid Start Standard

TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

La lampada TL-M RS (Rapid Start), diametro tubo 38 mm, presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile, ma in cui la resa dei colori non è un fattore importante. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	54-765
Flusso luminoso	2.500 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6200 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	72

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	39,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,430 A
Tensione (Nom)	101 V
Tensione (Nom)	101 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T12 [38 mm (T12)]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	47 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

TL-M Rapid Start Standard

Nome completo prodotto	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25
Full EOC	871150072441040
Codice d'ordine	72441040
Codice materiale (12NC)	928030505471
Codice locale	M4054
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500724410
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500724427

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/54-765 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.