



# TL-M Rapid Start Fullfärg

## TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (rördiameter 38 mm) ger högre lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-standardfärger. Ljuskällan har en extern silikonbeläggning samt en extern tändremsa. Lämplig för situationer där låg temperatur och hög luftfuktighet kräver snabb och stabil tändning. Rapid Start-ljuskällor kan användas utan tändare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13000 h
Systembeskrivning	Rapid Start (RS)

Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	3100 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)	84 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	92 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	89 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	85

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Lampström (nom)	0,430 A

Spänning (nom)	103 V
----------------	-------

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	47 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150072462540
Beställningsproduktnamn	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500724625
Beställningsnummer	72462540
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928030508471
Nettovikt (stycke)	268,600 g
ILCOS kod	FD-40/40/1B-LC/P-G13

# TL-M Rapid Start Fullfärg

## Varning och Säkerhet

### Måttskiss





#### Product

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

#### TL-M 40W/840 RS

## Fotometriska data



#### Ljulfärg /840

#### Ljulfärg /840

