



TL-M RS Standard

TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

Światłówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonika.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	33-640
Strumień Świetlny	4 750 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	74 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	63
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	64,0 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A
Napięcie (Nom)	110 V

Napięcie (Nom)	110 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T12 [38 mm (T12)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Pełna nazwa produktu	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150072486140
Kod zamówienia	72486140


TL-M RS Standard

Materiał Nr (12NC)	928031003371
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500724861
Numerator - Packs per outer box	25


EAN/UPC – Opakowanie	8711500724878
----------------------	---------------

Rysunki techniczne

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

