Medical Therapy /01

TL 120W/01

Более 400 независимых клинических исследований показали, что лампы UVB Narrowband TL являются более эффективными и безопасными, по сравнению со всеми остальными лампами в своем классе. Это достигается за счет очень узкого излучения в "B"-диапазоне УФ-спектра (от 290 до 315). Такой узкий диапазона излучения – от 305 до 315 нм с пиком излучения на 311 нм – является одним из самых эффективных диапазонов для лечения псориаза. В результате воздействия, время облучения значительно сокращается, что позволяет свести к минимуму побочные эффекты, такие как покраснение и зуд кожи. Все это делает лампы идеальным решением для фототерапии таких болезней, как псориаз, парапсориаз и витилиго. Более того, поскольку общую дозу узкополосного излучения можно контролировать с высокой точностью, эти лампы подходят для домашней терапии. Примечание: наши лампы UVB НЕ зарегистрированы агентством FDA как медицинские приборы, поскольку они НЕ поставляются и не отмечаются для коммерческого использования в оздоровительных целях.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	1 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	01
Обозначение цвета	Ультрафиолетовый Б
Координата цветности X (ном.)	220
Координата цветности Y (ном.)	220
Снижение УФ-потока после 1000 ч	15 %
Снижение УФ-потока после 500 ч	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	116 В
Ток лампы (ном.)	1,110 A
Напряжение (ном.)	127 Вт

Medical Therapy /01

Напряжение (ном.)	127 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T38 [T 38 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-B 100 ч (МЭК)	17 В
Излучение УФ-B, 5 ч (МЭК)	19,7 В

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL 120W/01
Полное название продукта	TL 120W/01
Полный код продукта	871150026483140
Код заказа	928035200101
Материал № (12NC)	928035200101
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500264831
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500264848

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 120W/01	40,5 мм	2 000 мм	2 007,1 мм	2 004,7 мм	2 014,2 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL 120W/01

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 14 - Данные для изменения