



# TL-X XL

## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

Socket	FA6 [ FA6]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	21000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	26000 h

#### Lichttechnische Daten

Farbcode	33-640
Lichtstrom (Nom)	940 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	0 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	83 %
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (Nom)	47 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	63

#### Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,380 A
Spannung (Nom)	58 V

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh


#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150026135940
Bestell-Produktname	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261359
Bestellcode	26135940
Local Code	1007220
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928037703332
Nettogewicht (Einzelteil)	124,000 g
ILCOS Code	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6

### Hinweise

# TL-X XL


## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

TL-X XL 20W/33-640

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

