TL-X Antideflagrante

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-X (diámetro de tubo de 38 mm) cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	FA6
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	26.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	33-640
Flujo luminoso	940 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	47 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	60

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	20,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,380 A
Voltaje (nom.)	58 V
Voltaje (nom.)	58 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T12 [38 mm (T12)]

TL-X Antideflagrante

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Número de registro EPREL	423514

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Nombre completo del producto	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Full EOC	871150026135940
Código de pedido	26135940
Código 12NC	928037703332
Código local	PHTLX20
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500261359
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500261366

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.