



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

La lampada TL-X XL (diametro tubo 38 mm) è caratterizzata da una durata estesa ed è equipaggiata con una striscia di accensione interna per il funzionamento elettromagnetico senza starter o ad alta frequenza senza preriscaldamento. In combinazione con uno speciale portalampada, elimina tutte le possibili emissioni di scintille durante l'accensione. Questa lampada è utilizzata negli apparecchi ignifughi e a sicurezza elevata per applicazioni in interni ed esterni, come industria petrolchimica, piattaforme in mare, miniere e qualsiasi luogo dove possono essere presenti tracce di gas esplosivi.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	FA6		60
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Vita al 50% di guasti (Nom)	26.000 ore	Consumo energetico	40,0 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	0,430 A
Codice colore	33-640	Tensione (Nom)	103 V
Flusso luminoso	2.300 lm	Tensione (Nom)	103 V
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Dimmerabile	Sì
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	Meccanica e corpo	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Forma lampadina	T12
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	58 lm/W		

TL-X XL

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	12 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	12,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Numero di registrazione EPREL	423515

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Nome completo prodotto	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026137340


Descrizione codice locale	XXL4033
Codice d'ordine	26137340
Codice materiale (12NC)	928037903332
Codice locale	XXL4033
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500261373
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500261380

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL

