



TL-X Antideflagrante



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

A lâmpada TL-X XL (diâmetro do tubo de 38 mm) tem uma duração prolongada e é equipada com uma faixa de ignição interna para funcionamento electromagnético sem arrancador ou funcionamento de alta frequência sem pré-aquecimento. Em combinação com um suporte de lâmpada especial, todos os possíveis efeitos de produção de faíscas durante a ignição são eliminados. Esta lâmpada é utilizada em luminárias à prova de chama e de segurança reforçada para aplicações no interior e no exterior, como na indústria (petro-)química, em alto-mar, em minas e em qualquer localização onde possam existir vestígios de gases explosivos.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	FA6		60
Referência de medição de fluxo	Sphere	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	26.000 h	Consumo de Energia	40,0 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,430 A
Código da cor	33-640	Tensão (Nom.)	103 V
Fluxo Luminoso	2.300 lm	Tensão (Nom.)	103 V
Designação da cor	Branco frio (CW)	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38	Regulável	Sim
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38	Características mecânicas e compartimento	
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Formato da lâmpada	T12
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	58 lm/W		

TL-X Antideflagrante

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	12 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	12,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
Número de registo EPREL	423515

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Nome do produto completo	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25


Código do produto completo	871150026137340
Código de encomenda	26137340
N.º material (12NC)	928037903332
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500261373
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500261380

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

