



TUV T8

TUV 25W 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	na [-]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Lampenstrom (Nom)	0.6 A
Spannung (Nom)	48 V
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	2.0 mg

Hinweise

UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	7 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064161840
Bestell-Produktname	TUV 25W 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500641618
Bestellcode	64161840
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928039404005
Nettogewicht (Einzelteil)	56.570 g


Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm




TUV TL-D 25W

Photometrische Daten



XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

