



TUV T8

TUV 25W 1SL/25

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niillä on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä (nim.)	9 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	TUV
Värimerkki	- [Ei määritetty]
Alenema hyödyllisen käyttöiän aikana	15 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	25 W
Lampun virta (nim.)	0,612 A
Jännite (nim.)	48 V


Jännite (nim.)	48 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T26 [T 26 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
UV	
UV-C-säteily, 100 tuntia	7,3 W
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TUV 25W 1SL/25

TUV T8

Koko tuotenimi	TUV 25W 1SL/25
Full EOC	871150064161840
Paikallisen koodin kuvaus	4923124
Tilauuskoodi	64161840
Tuotekoodi (12NC)	928039404005
Paikallinen koodi	4923124


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500641618
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500641625

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – TUV 25W 1SL/25

