



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consommation électrique	18,0 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	Courant lampe (nom.)	0,360 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	1.200 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Coordonnée chromatique X	0,38	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0,38	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh
Efficacité lumineuse (nominale)	65,2 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	91		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10
Code EOC	871150088839625
Code de commande	88839625
Code 12NC	928043594081
Code de commande local	TLDDELUXE18W940


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888396
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888402

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

