

MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Această lampă TL-D face culorile să apară bogate, profunde şi amplificate într-un mod natural. Prin urmare, este foarte adecvată pentru aplicaţii în care este necesară o bună recunoaştere a culorilor: săli de prim ajutor şi de tratament din spitale, camere de imprimare, magazine de bijuterie, cabinete stomatologice, saloane de coafură, muzee şi magazine

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)	15.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	940 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.200 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	65,2 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	91

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	18,0 W
Curent lampă (nom.)	0,360 A

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]


Aprobare şi aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	22 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
Numele complet al produsului	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10
Full EOC	871150088839625
Cod de comandă	88839625
Număr material (12NC)	928043594081


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500888396
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500888402

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.