



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		93
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	18,4 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,360 A
Farbcode	965 [CCT of 6500K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	1.150 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Kolbenform	T8
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	62,5 lm/W		

MASTER TL-D De Luxe


Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423521

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088846425


Bestellcode	88846425
Material-Nr. (12NC)	928043596581
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888464
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888471

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10


MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

