



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10

Questa lampada TL-D offre un'eccellente resa dei colori, che la rende molto adatta al settore della grafica e della stampa per il controllo della qualità del materiale stampato.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	952
Flusso luminoso	960 lm
Designazione colore	Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,34
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,351
Temperatura del colore correlata	5200 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	52,2 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	95

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	18,4 W

Corrente lampada (Nom)	0,360 A
------------------------	---------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	19 kWh
Numero di registrazione EPREL	423522


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Nome completo prodotto	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10
Full EOC	871150088850125
Descrizione codice locale	1895GRA
Codice d'ordine	88850125
Codice materiale (12NC)	928043795081
Codice locale	1895GRA


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500888501
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500888518

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

