



# MASTER TL-D 90 Graphica

## MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla har utmärkt färgåtergivning, vilket gör den mycket lämplig för att kontrollera kvaliteten på tryckt material i grafik- och tryckeribranschen.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %
Ljusteknik	
Färgkod	950 [ CCT av 5 000 K]
Ljusflöde (nom)	990 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	990 lm
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	348
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	360
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	52,8 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	95

LLMF 2 000 tim specificerat	93 %
LLMF 4 000 tim specificerat	90 %
LLMF 6 000 tim specificerat	88 %
LLMF 6 000 tim specificerat	85 %
LLMF 12 000 tim specificerat	82 %
LLMF 16 000 tim specificerat	80 %
LLMF 20 000 tim specificerat	78 %

### Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampström (nom)	0,360 A

### Temperatur

Temperatur (nom)	25 °C
------------------	-------

### Styrenheter och dimming

Dimbara	Ja
---------	----

### Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg

# MASTER TL-D 90 Graphica

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150088850125
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10
EAN/UPC – Produkt	8711500888501
Beställningsnummer	88850125

E-nummer	8343980
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	928043795081
Nettovikt (stycke)	71,000 g
ILCOS kod	FD-18/53/1A-E-G13


## Varning och Säkerhet

## Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
Graphica 18W/950 SLV/10					

TL-D Graphica 18W/950

## Fotometriska data




Ljusfärg TL-D Graphica /950

Ljusfärg TL-D Graphica /950


# MASTER TL-D 90 Graphica

## Livslängd



LDLE\_TL-D9HCR\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9HCR\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D9HCR\_0001-Lumen maintenance diagram

