



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10

Esta lâmpada TL-D confere às cores um aspecto rico, profundo e otimizado de uma forma natural. Consequentemente, é muito adequada para aplicações em que é necessário um elevado reconhecimento de cores: salas de primeiros socorros e de tratamento em hospitais, salas de impressão, joalheria, dentistas, cabeleireiros, museus e lojas

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	2.800 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	434
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	399
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77,8 lm/W
Color rendering index (CRI)	91


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	36,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,440 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	43 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10
Nome do produto completo	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10
Código do produto completo	871150088856325
Código de encomenda	88856325

N.º material (12NC)	928044593081
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500888563
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8711500888570

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

