



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10

Această lampă TL-D face culorile să apară bogate, profunde și amplificate într-un mod natural. Prin urmare, este foarte adecvată pentru aplicații în care este necesară o bună recunoaștere a culorilor: săli de prim ajutor și de tratament din spitale, camere de imprimare, magazine de bijuterie, cabinete stomatologice, saloane de coafură, muzee și magazine

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	940 [CCT of 4000K]
Flux luminos	2.800 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	78,8 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	91

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	36,0 W
Curent lampă (nom.)	0,440 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	43 kWh


MASTER TL-D 90 De Luxe

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10
Numele complet al produsului	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10
Full EOC	871150088858725
Cod de comandă	88858725
Număr material (12NC)	928044594081

Cote




Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500888587
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500888594

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

