



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	965 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	2.850 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,313
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	77,4 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	93
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	36,8 W
Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G

MASTER TL-D De Luxe


Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423526

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088862425


Bestellcode	88862425
Material-Nr. (12NC)	928044596581
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888624
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888631

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10


MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

