



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värinvalaistusta: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	965 [CCT of 6500K]
Valovirta	2 850 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,313
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,337
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77,4 lm/W
Värinvalaistoindeksi (CRI)	93

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	36,8 W
Lampun virta (nim.)	0,440 A

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423526


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088862425
Paikallisen koodin kuvaus	4926506
Tilauuskoodi	88862425


Tuotekoodi (12NC)	928044596581
Paikallinen koodi	4926506
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500888624
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500888631

## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

