



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	950 [CCT: 5000 K]
Světelný tok (jmen.)	2330 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2330 lm
Barevné konstrukce	Denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	348
Barevná souřadnice Y (jmen.)	360

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	65 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	95
zz systému 2000h jmen.	93 %
zz systému 4000h jmen.	90 %
zz systému 6000h jmen.	88 %
zz systému 8000h jmen.	85 %
zz systému 12000h jmen.	82 %
zz systému 16000h jmen.	80 %
zz systému 20000h jmen.	78 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

MASTER TL-D 90 Graphica

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150088864825
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888648

Objednací kód	88864825
Local Code	TLD36950GRAPH
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	928044795081
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/53/1A-E-G13


Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/950

Fotometrické údaje



Barva světla typu TL-D Graphica /950

Barva světla typu TL-D Graphica /950

MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost

