



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

Esta lámpara TL-D tiene una excelente reproducción del color que hace que sea muy adecuada para la industria gráfica y de impresión, para comprobar la calidad del material impreso.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	952
Flujo luminoso	2.300 lm
Designación de color	Luz natural
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,34
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,351
Temperatura de color correlacionada (Nom)	5200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	62,5 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	36,8 W


Corriente de lámpara (nom.)	0,440 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	37 kWh
Número de registro EPREL	423527
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Nombre completo del producto	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10
Full EOC	871150088864825
Código de pedido	88864825
Código 12NC	928044795081
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500888648
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500888655

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

