



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

Esta lâmpada TL-D tem uma excelente composição de cores, o que a torna muito adequada para a indústria gráfica e de impressão para verificação da qualidade do material impresso.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	952
Fluxo Luminoso	2.300 lm
Designação da cor	Luz natural
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,34
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,351
Temperatura de cor correlacionada	5200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,5 lm/W
Color rendering index (CRI)	95
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	36,8 W


Corrente de lâmpada (Nom.)	0,440 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	37 kWh
Número de registo EPREL	423527
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Nome do produto completo	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10
Código do produto completo	871150088864825
Código de encomenda	88864825
N.º material (12NC)	928044795081
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8711500888648
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8711500888655

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

