

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	58,3 lm/W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Index barevného podání (jmen.)	98
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h	zz systému 2000h jmen.	93 %
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 4000h jmen.	90 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 6000h jmen.	88 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 8000h jmen.	85 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	82 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %	zz systému 16000h jmen.	80 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %	zz systému 20000h jmen.	78 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	965 [CCT: 6500 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Světelný tok (jmen.)	2100 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2100 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Barevná souřadnice X (jmen.)	310		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	323		
		Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ano

MASTER TL-D 90 Graphica

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871150088836525
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888365

Objednávací kód	88836525
Local Code	TLD36965GRAPH
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	928044796581
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/65/1A-E-G13

Varování a bezpečnost



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/965

Fotometrické údaje



Barva světla typu TL-D Graphica /965

Barva světla typu TL-D Graphica /965

MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost

