



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Cette lampe TL-D présente un excellent rendu des couleurs et constitue donc une solution idéale dans l'industrie graphique et l'imprimerie pour vérifier la qualité des documents imprimés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,440 A	
Référence de mesure de flux	Sphere	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8.000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	965 [CCT of 6500K]	Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Flux lumineux	2.100 lm	Approbation et application	
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée chromatique X	0,313	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Coordonnée chromatique Y	0,337	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Numéro d'enregistrement EPREL	423528
Efficacité lumineuse (nominale)	57,1 lm/W	Données du produit	
Indice de rendu de couleur (IRC)	97	Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10
Consommation électrique	36,8 W		

MASTER TL-D 90 Graphica

Code EOC	871150088836525
Code de commande	88836525
Code 12NC	928044796581
Code de commande local	TLDGRAPHC36W965
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500888365
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888662

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

